# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

## Artikelnummer: 2035367




Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.
) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
schlagfest

HALOGEN FREE CE IP 54 IP 65 M

PS Polystyrol

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2035367 |
| Typ | 106 M 40 PS |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M40 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,973 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2321 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

## Artikelnummer: 2035367

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 58 mm |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 52,5 mm |
| Maß D1 | 33 mm |
| Maß D2 | 60 mm |
| Maß D3 | 38,4 mm |
| Maß D4 | 33 mm |
| Maß G | M40x1,5 mm |
| Maß L max. | 43 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 24 mm |
| Maß L3 | 8 mm |
| Maß L4 | 17 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | nein |
| Dichtbereich D max. | 33 mm |
| Dichtbereich D min. | 25 mm |
| explosionsgeschützt | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewinde | M40 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Gewindenenngröße | 40 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | ja |
| Schlüsselweite 1 | 53 mm |
| Schlüsselweite 2 | 50 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |