# Technisches Datenblatt

## Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

## Artikelnummer: 2029560



Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L

CR/ NBR Kautschuk-Mischung

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2029560 |
| Typ | 107CR VM 12 |
| Bezeichnung 1 | Reduzierdichteinsatz |
| Bezeichnung 2 | zu V-TEC VM |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M12 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Kautschuk-Mischung |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,003 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

## Artikelnummer: 2029560

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß D1 | 5 mm |
| Maß D2 | 8,9 mm |
| Maß H | 7,2 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | sonstige |
| Ausführung | offen |
| Dichtbereich D max. | 5 mm |
| Dichtbereich D min. | 2 mm |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 12 |
| Halogenfrei | nein |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP68 |