
Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030619



Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2030619
Typ	107 R M20-16 PA
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	M20-M16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,254 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0107 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030619

Abmessungen





Maß E	26,5 mm
Maß L	12 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	4 mm
Maß L3	12 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengwinde	metrisch
Gewindelänge	8 mm
Gewindemaß metrisch Außen	20
Gewindemaß metrisch Innen	16
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	24
Vernickelt	nein