
# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

## Artikelnummer: 2030673



Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw. ) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE

PA Polyamid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2030673 |
| Typ | 107 R M63-40 PA |
| Bezeichnung 1 | Reduktion |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M63-M40 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1202 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

## Artikelnummer: 2030673

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 75 mm |
| Maß L | 18 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß L3 | 18 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| explosionsgeschützt | nein |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindeart Innengwinde | metrisch |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Gewindemaß metrisch Außen | 63 |
| Gewindemaß metrisch Innen | 40 |
| Halogenfrei | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Schlüsselweite | 68 |
| Vernickelt | nein |