# Technisches Datenblatt

## Staubschutzplättchen, metrisch

## Artikelnummer: 2028875



Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.


M

ZELL PC Zell-Polyethylen

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2028875 |
| Typ | 107 S VTEC M20 |
| Bezeichnung 1 | Staubschutzplättchen |
| Bezeichnung 2 | zum Durchstoßen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M20 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Zell-Polyethylen |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0021 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß D | 20 mm |
| Maß t | 1,5 mm |

# Technisches Datenblatt

## Staubschutzplättchen, metrisch

## Artikelnummer: 2028875

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | sonstige |
| Größe | M20 |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |