Technisches Datenblatt

Staubschutzplättchen, metrisch

Artikelnummer: 2028883



Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.


M

ZELL PC Zell-Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	2028883
Typ	107 S VTEC M40
Bezeichnung 1	Staubschutzplättchen
Bezeichnung 2	zum Durchstoßen
Hersteller	OBO
Dimension	M40
Farbe	schwarz
Werkstoff	Zell-Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,022 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0048 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß D	40 mm
Maß t	1,5 mm

Technisches Datenblatt

Staubschutzplättchen, metrisch

Artikelnummer: 2028883

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Größe	M40
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein