
Technisches Datenblatt

Stangenhalter, 20 mm

Artikelnummer: 5230527



- montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm.

Zn	Zinkdruckguss
VZ	verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5230527
Typ	113 Z-20
Bezeichnung 1	Halter
Bezeichnung 2	für Isolierstange
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche Oberflächennorm	verzinkt
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,289 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stangenhalter, 20 mm

Artikelnummer: 5230527

Abmessungen



Länge	56 mm
Breite	20 mm

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Befestigungsart Stange	mit Schraubschelle
Gewinde metrisch	8
Passung	Rd 20 mm
ROHS Konform	ja