Technisches Datenblatt

Elektro-Isolier- und Dichtkitt

Artikelnummer: 2340038



In Stangen.
Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.
Farbe: grün-grau
Eigenschaften des Dichtkittes:
• halogen-, säure- und silikonfrei
• verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen
• Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C
• korrosionshemmend
• geringe Wasseraufnahme
• gute Isoliereigenschaften
• Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
• nahezu unbegrenzt lagerfähig

Stammdaten

Artikelnummer	2340038
Typ	115 GR-GN
Bezeichnung 1	Elekro-Isolier- und Dichtkitt
Hersteller	OBO
Dimension	ca.100g
Farbe	natur
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,02 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung	Mineralbasis
ROHS Konform	ja
Verpackung	Stab