# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

## Artikelnummer: 2048930



Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw. ) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE

PA Polyamid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2048930 |
| Typ | 116 M25 LGR PA |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M25 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,297 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0145 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

## Artikelnummer: 2048930

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 36 mm |
| Maß L | 6,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gewinde | M25 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 32 |