Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2048949



Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2048949
Typ	116 M32 LGR PA
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,026 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2048949

Abmessungen





Maß E	46 mm
Maß L	7 mm

Technische Daten

Gewinde	M32 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	32
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	41