# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

## Artikelnummer: 2048795



Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw. ) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

PA Polyamid

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2048795 |
| Typ | 116 M32 SGR PA |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M32 |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,503 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0244 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

## Artikelnummer: 2048795

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 46 mm |
| Maß L | 7 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gewinde | M32 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 32 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 41 |