Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Artikelnummer: 2048817



Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2048817
Typ	116 M50 SGR PA
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M50
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,903 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0457 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Artikelnummer: 2048817

Abmessungen





Maß E	68 mm
Maß L	8 mm

Technische Daten

Gewinde	M50 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	50
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	60