# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz

## Artikelnummer: 2049139



Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw. ) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

PA Polyamid

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2049139 |
| Typ | 116 M63 SW PA |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M63 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,259 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0592 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz

## Artikelnummer: 2049139

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 83 mm |
| Maß L | 8 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gewinde | M63 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 63 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 75 |