Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2043130



Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.
) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE CE Pg

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2043130
Typ	116 PG13.5
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	PG13,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,178 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0076 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Gegenmutter, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2043130

Abmessungen



Maß E	29 mm
Maß L	6 mm



Technische Daten

Gewinde	Pg 13,5
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	13,5
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Schlüsselweite	27