Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2043424



Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE CE Pg

PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2043424
Typ	116 PG42
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	PG42
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,089 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0485 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2043424

Abmessungen





Maß E	73 mm
Maß L	8 mm

Technische Daten

Gewinde	Pg 42
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	42
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Schlüsselweite	65