Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2048299



Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE CE Pg

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2048299
Typ	116 VDE PG29 PA
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0351 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, PG-Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2048299

Abmessungen



Maß E	50 mm
Maß L	7 mm

Technische Daten

Gewinde	Pg 29
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	29
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	46