# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, PG-Gewinde, lichtgrau

## Artikelnummer: 2048485



Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw. ) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE CE Pg

PA Polyamid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2048485 |
| Typ | 116 VDE PG48 PA |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG48 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,83 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0797 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt


## Gegenmutter, PG-Gewinde, lichtgrau

## Artikelnummer: 2048485

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 78 mm |
| Maß L | 8 mm |




### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gewinde | Pg 48 |
| Gewindeart | PG |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 48 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 70 |