# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2

## Artikelnummer: 5202515



• Verstellbar von 185-260 mm Breite • Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer • Leitungshalter stufenlos verstellbar • Leitungshalter aus Polyamid • Schnellmontage per Flügelschraube

**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5202515 |
| Typ | 132 K-VA |
| Bezeichnung 1 | Dachleitungshalter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8-10 mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 10,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5453 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2

## Artikelnummer: 5202515

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 112 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anwendung | First/Grat |
| Befestigungsart Leiter | mit Klemmschelle |
| Leiter-Durchmesser max. | 10 |
| Leiter-Durchmesser min. | 8 |
| Montageart | spannbar |
| Montagehöhe | 20 mm |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D max. | 260 mm |
| Spannbereich D min. | 185 mm |
| Werkstoff des Halters | Kunststoff |
| Werkstoff des Trägers | rosterfreier Stahl (V2A) |