
Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5216206

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert • Inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage



Cu Kupfer

Stammdaten


Artikelnummer	5216206
Typ	157 F-CU 280
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2308 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5216206

Abmessungen



Länge	280 mm
Breite	25 mm
Höhe	38,5 mm
Maß L	280 mm

Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	38,5 mm
Passung	Rd 8 mm
ROHS Konform	ja
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Trägers	Kupfer