# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
## Artikelnummer: 2046482



Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). * Preise laut DEL-Notierung.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046482 |
| Typ | 159 MS PG48 |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2 | mit Außensechskant |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG48 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | vernickelt |
| Kleinste VK-Einheit | 4 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 46,25 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3339 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
## Artikelnummer: 2046482

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 70 mm |
| Maß L max. | 44 mm |
| Maß L1 | 10 mm |
| Maß L2 | 23 mm |
| Maß L3 | 16,3 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Biegeschutz | nein |
| Dichtbereich D max. | 45 mm |
| Dichtbereich D min. | 43 mm |
| explosionsgeschützt | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewinde | Pg 48 |
| Gewindeart | PG |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| ROHS Konform | exempt |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 64 |
| Schlüsselweite 1 | 64 mm |
| Schlüsselweite 2 | 64 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |