
# Technisches Datenblatt

## Verschlussschraube, metrisches Gewinde

## Artikelnummer: 2090562



Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.

CE UK CA M

CuZn 37 Messing

N vernickelt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2090562 |
| Typ | 168 MS M32 |
| Bezeichnung 1 | Verschlussschraube |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,81 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,071 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Verschlussschraube, metrisches Gewinde

## Artikelnummer: 2090562

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Maß D | 34 mm |
| Maß L | 8 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| explosionsgeschützt | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewinde | M32 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 32 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| ROHS Konform | exempt |
| Schlagfest | nein |
| Schutzart | IP68 |