# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

## Artikelnummer: 2091709



Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

CE M

CuZn 37 Messing

N vernickelt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2091709 |
| Typ | 169 MSS M16 |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Bezeichnung 2 | mit Schneidzähnen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M16x1,5 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | vernickelt |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0116 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

## Artikelnummer: 2091709

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 21,9 mm |
| Maß L | 4,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gewinde | M16 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 19 |