Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2091685

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.



CE M

CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten


Artikelnummer	2091685
Typ	169 MS M75
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M75
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1394 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2091685

Abmessungen



Maß E	100 mm
Maß L	8 mm

Technische Daten

Gewinde	M75 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	75
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	90