Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088843



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Pg

NBR Nitril-Kautschuk

Stammdaten


Artikelnummer	2088843
Typ	171 PG16
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,012 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0026 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088843

Abmessungen





Maß D	20 mm
Maß S	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß PG	16
Innendurchmesser	20 mm
ROHS Konform	ja