
Technisches Datenblatt

Vario-Erdklemme

Artikelnummer: 5014425

- passend zum Verbinden für Rd 10 x FL 30, FL 30 x FL 30
- schnelle Montage mittels einer Sechskantschraube M10 x 20 (F)



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5014425
Typ	1813 KL
Bezeichnung 1	Erdanschlussklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8-10xFL30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3818 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Vario-Erdklemme

Artikelnummer: 5014425

Abmessungen



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	FL30 x Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja