# Technisches Datenblatt

## Klebesockel

## Artikelnummer: 5207258



- mit Gewindezapfen M8
- zur Aufnahme von Leitungsstützen mit M8-Innengewinde
- zum Verkleben auf Beton, Stahl oder Mauerwerk
- bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen

**PA** Polyamid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5207258 |
| Typ | 194 |
| Bezeichnung 1 | Klebesockel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M8 |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,389 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0186 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Klebesockel

## Artikelnummer: 5207258

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 15,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art des Zubehörs | Sockel |
| Gewinde | M8 |
| ROHS Konform | ja |