Technisches Datenblatt

Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad

Artikelnummer: 5207266



- mit Gewindezapfen M8
- zur Aufnahme von Leitungsstützen mit M8-Innengewinde
- zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
- nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
- Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
- bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
- Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	5207266
Typ	194 K
Bezeichnung 1	Klebesockel
Bezeichnung 2	mit Klebestreifen
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Farbe	grau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,024 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad

Artikelnummer: 5207266

Abmessungen



Länge	40 mm
Breite	40 mm
Höhe	15,5 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	Sockel
Gewinde	M8
Passung	M8 mm
ROHS Konform	ja