Technisches Datenblatt

BKS-Klemmschelle

Artikelnummer: 2148846



Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.

HALOGEN FREE

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Bezeichnung 1	BKS-Klemmschelle
Hersteller	OBO
Dimension	8-28mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,122 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0075 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

BKS-Klemmschelle

Artikelnummer: 2148846

Abmessungen



Maß D	27 mm
Maß L	70 mm

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Auszugwerte	500 N
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	65 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	8 mm