Technisches Datenblatt

Nagel-Fix, ohne Nagel

Artikelnummer: 2222809



Ohne Nagel, zum Nachrüsten von Ø 3 mm und 3,5 mm Stahlnagel zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2222809
Typ	1996 O
Bezeichnung 1	Nagel-Fix
Bezeichnung 2	ohne Nagel
Hersteller	OBO
Dimension	34x25mm
Farbe	transparent
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,053 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0029 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Nagel-Fix, ohne Nagel

Artikelnummer: 2222809

Abmessungen



Technische Daten

Doppelschelle	ja
Form	rechteckig (für Flachleitung)
für Nageldurchmesser	3,0 - 3,5
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Nageldurchmesser	3 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein