
Technisches Datenblatt

Fußplatte

Artikelnummer: 5208017



- mit M8-Gewindestift
- zum direkten Aufkleben geeignet
- Gewindestift aus Messing und Grundplatte aus Stahl, tauchfeuerverzinkt

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5208017
Typ	199 DIN
Bezeichnung 1	Fussplatte
Bezeichnung 2	mit Gewindestift M8
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3975 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Fußplatte

Artikelnummer: 5208017

Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	19 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Gewinde	M8
Passung	M8 mm
ROHS Konform	ja