Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

Artikelnummer: 2225220



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2225220
Typ	2004 18 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	4mm, L18
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,057 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0021 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

Artikelnummer: 2225220

Abmessungen



Maß B	6 mm
Maß H	6,1 mm
Maß L	9,6 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	4 mm
für Nageldurchmesser	2,0x18
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	18 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein