Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Artikelnummer: 2227347



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2227347
Typ	2005 18 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	5mm, L18
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,063 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0022 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Artikelnummer: 2227347

Abmessungen



Maß B	7,1 mm
Maß H	7,1 mm
Maß L	10,8 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	5 mm
für Nageldurchmesser	2,0x18
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	18 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein