# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

## Artikelnummer: 2225808



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE

PP Polypropylen

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2225808 |
| Typ | 2010 25 RW |
| Bezeichnung 1 | ISO-Nagel-Clip |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 10mm, L25 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,123 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0044 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

## Artikelnummer: 2225808

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß B | 8 mm |
| Maß H | 12,7 mm |
| Maß L | 17,7 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Doppelschelle | nein |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| für Kabeldurchmesser | 10 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x25 |
| Gehärtet | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 25 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Rohrarretierung | nein |