Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

Artikelnummer: 2227827



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2227827
Typ	2010 45 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	10mm, L45
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,167 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0059 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

Artikelnummer: 2227827

Abmessungen



Maß B	8 mm
Maß H	12,7 mm
Maß L	17,7 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	10 mm
für Nageldurchmesser	2,0x45
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	45 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein