Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

Artikelnummer: 2226014



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2226014
Typ	2012 25 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	12mm, L25
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,145 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0053 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2012, reinweiß

Artikelnummer: 2226014

Abmessungen



Maß B	9 mm
Maß H	14,8 mm
Maß L	19,8 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	12 mm
für Nageldurchmesser	2,0x25
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	25 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein