Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Artikelnummer: 2226103



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2226103
Typ	2014 30 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	14mm, L30
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,432 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0097 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Artikelnummer: 2226103

Abmessungen



Maß B	11 mm
Maß H	18 mm
Maß L	24 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	14 mm
für Nageldurchmesser	2,0x30
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	30 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein