Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Artikelnummer: 2228114



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2228114
Typ	2014 40 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	14mm, L40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,316 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0112 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, lichtgrau

Artikelnummer: 2228114

Abmessungen



Maß B	11 mm
Maß H	18 mm
Maß L	24 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	14 mm
für Nageldurchmesser	2,0x40
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	40 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein