# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

## Artikelnummer: 2228238



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2228238 |
| Typ | 2016 50 LGR |
| Bezeichnung 1 | ISO-Nagel-Clip |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 16mm, L50 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,361 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0131 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2016, lichtgrau

## Artikelnummer: 2228238

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß B | 12 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Maß L | 26 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Doppelschelle | nein |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| für Kabeldurchmesser | 16 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x50 |
| Gehärtet | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 50 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Transparent | nein |
| Rohrarretierung | nein |