Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Artikelnummer: 2228319



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2228319
Typ	2018 50 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	18mm, L50
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0162 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Artikelnummer: 2228319

Abmessungen



Maß B	13 mm
Maß H	22 mm
Maß L	28 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	18 mm
für Nageldurchmesser	2,5x50
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	50 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein