Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Artikelnummer: 2228686



Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2228686
Typ	2025 18 RW
Bezeichnung 1	Haft-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	4-7mm, L18
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,072 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0028 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Artikelnummer: 2228686

Abmessungen



Maß B	7,2 mm
Maß H	7,1 mm
Maß L	14,5 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	7 mm
für Kabeldurchmesser min.	4 mm
für Nageldurchmesser	2,0 x 18
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	25 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Rohrarretierung	nein