
Technisches Datenblatt

Distanzstück

Artikelnummer: 2205092



Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 9 auf 13 mm bei dickeren Leitungen, schlagfestes Polystyrol.

HALOGEN FREE CE

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2205092
Typ	2033 D 25x19
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	für Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	25,5x19x4mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,173 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0076 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Distanzstück

Artikelnummer: 2205092

Abmessungen



Maß h	4 mm

Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Innendurchmesser	7 mm
Materialstärke	4 mm
ROHS Konform	ja
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein