Technisches Datenblatt

Reihenschelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2254026



Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.

HALOGEN FREE CE 11-12

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2254026
Typ	2050 5-25 LGR
Bezeichnung 1	Reihenschelle
Bezeichnung 2	mit Kreuzschlitzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	5-25mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,631 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0219 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Reihenschelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2254026

Abmessungen



Maß B	14 mm
Maß B1	7,5 mm
Maß H	24 mm
Maß H1	12,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Nenndurchmesser	25 mm
ROHS Konform	exempt
Schlagfest	nein
Schraube	M4 x 30
Spannbereich D max.	25 mm
Spannbereich D min.	5 mm
UV-beständig	nein