Technisches Datenblatt

Bündelschelle FT

Artikelnummer: 1194054



Schelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahlausführung: Schelle, Schraube und Senkschraube aus Edelstahl, rostfrei, Gleitmutter Typ 5019 aus Edelstahl, rostfrei

16-17

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1194054
Typ	2056 B 35 FT
Bezeichnung 1	Bündelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	35x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3362 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bündelschelle FT

Artikelnummer: 1194054

Abmessungen



Maß B	50 mm
Maß h	20 mm
Maß H	35 mm

Technische Daten

für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	17 mm
Halogenfrei	nein
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
ROHS Konform	ja
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl