Technisches Datenblatt

Doppelwanne, Metall A2

Artikelnummer: 1196597



Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.

F N H U W

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1196597
Typ	2058 M2 22 A2
Bezeichnung 1	Doppelwanne
Hersteller	OBO
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1199 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Doppelwanne, Metall A2

Artikelnummer: 1196597

Abmessungen



Maß B	28 mm
Maß H	5,4 mm
Maß L	35 mm

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen	Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser	22 mm
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	16 mm