Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht FS

Artikelnummer: 1115677

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1115677
Typ	2069 1M FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Hersteller	OBO
Dimension	1000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	36,02 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8732 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht FS

Artikelnummer: 1115677

Abmessungen



Länge	1.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

Technische Daten

Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bund	25 m
Lochform (ETIM)	ohne
Materialstärke	1 mm
ROHS Konform	ja