
# Technisches Datenblatt

## Ringöse

## Artikelnummer: 3463060



Ringöse mit metrischem Innengewinde.

CE

Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3463060 |
| Typ | 2084 K M6 |
| Bezeichnung 1 | Ringöse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M6 |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0576 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Ringöse

## Artikelnummer: 3463060

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß b | 6 mm |
| Maß BØ | 10 mm |
| Maß D | 22 mm |
| Maß d Ø | 10 mm |
| Maß L | 29 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bruchlast | 1,15 kN |
| Gewinde metrisch | 6 |
| Gewindelänge | 13 mm |
| ROHS Konform | ja |