Technisches Datenblatt

Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Artikelnummer: 5003784



- mit 2 m Rundleiterfahne Rd 10
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5003784
Typ	213 2000 F
Bezeichnung 1	Kreuzerder
Bezeichnung 2	mit Rundleiterfahne
Hersteller	OBO
Dimension	2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	610,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,7937 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Profilstaberder mit Rundleiterfahne

Artikelnummer: 5003784

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Rundleiterfahne
Profilart	Kreuz
ROHS Konform	ja
Verbindungsart	sonstige