

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 250-3

Kanal 190 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19028-2 7400256
Verbindungsflasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmen	KV2 19028-2 7400621

Kanal 190 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19038-2 7400258
Verbindungsflasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmen	KV2 19038-2 7400623

Kanal 190 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19048-2 7400261
Verbindungsflasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmen	KV2 19048-2 7400629

Kanal 250 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25028-2 7400265
Kanal, 3-zügig*	S3 25028-2 7400275
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmen 2-zügig*	KV2 25028-2 7400633
Vertikalkrümmen 3-zügig*	KV3 25028-2 7400645

Kanal 250 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25038-2 7400267
Kanal, 3-zügig*	S3 25038-2 7400279
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmen 2-zügig*	KV2 25038-2 7400637
Vertikalkrümmen 3-zügig*	KV3 25038-2 7400650

Kanal 250 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25048-2 7400269
Kanal, 3-zügig*	S3 25048-2 7400281
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmen 2-zügig*	KV2 25048-2 7400641
Vertikalkrümmen 3-zügig*	KV3 35048-2 7400653

Kanal 250 mm Breite, 58 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25058-2 7400271
Kanal, 3-zügig*	S3 25058-2 7400283
Verbindungsflasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmen 2-zügig*	KV2 25058-2 7400643
Vertikalkrümmen 3-zügig*	KV3 25058-2 7400655



Unterflurdose UZD250-3

Estrichhöhe in mm	Typ	Art.-Nr.
70-125	UZD250-3	7410030
115-170	UZD115170 250-3	7410043
165-220	UZD165220 250-3	7410052



Schnellentriegelungshilfe

Typ	Art.-Nr.
SE UZD3	7410160

	trocken und feucht gepflegt			nass gepflegt	
Nenngröße 4 	Montagedeckel DUG 250-3 4 7400459	Geräteinsatz Rastschieber GES4-2U10T 7011 7405145 Griffbügel GES4 U 7011 7405196	Kassette m. Schnur auslass RKSN2 4 VS 20 7409208	Kassette für Tubus RKFN3 4 VS 20 7408960	Geräteeinbau 2 x UT3 45 3 7408723
	Nenngröße 6 	Montagedeckel DUG 250-3 6 7400463	Geräteinsatz Rastschieber GES6-2U10T 7011 7405321 Griffbügel GES6 U 7011 7405308		Geräteeinbau 3 x UT3 45 3 7408723
		Nenngröße 9 	Montagedeckel DUG 250-3 9 7400467	Geräteinsatz Rastschieber GES9-3S U 7011 7405083 Griffbügel GES9-3B U 7011 7405077	Kassette m. Schnur auslass RKSN2 9 VS 20 7409218
	Nenngröße R4 		Montagedeckel DUG 250-3 R4 7400471	Geräteinsatz GESR4 U 7011 7405436	Kassette m. Schnur auslass RKS2 R4 V20 7409258

Geräteeinsätze aus Kunststoff, Farbe eisengrau.
 Weitere Farben finden Sie in unserem Unterflur-Katalog. Bodenbelagausparung im Geräteeinsatz variabel:
 eckig: 3,5,8 oder 10 mm
 rund R4, R7: 5 oder 10 mm
 rund R 5: 3,5,10 oder 12 mm

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
 Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
 Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
 Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
 Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]
 Tubus bitte separat bestellen.

* Lieferlänge der Kanäle 2.000 mm



Geräteeinbau in Nenngröße 4
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße 6
Platz für 9x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße 9
Platz für 12x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R4
Platz für 6x Modul 45

Geräteeinbau Energietechnik

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt
Typ	STD-D3S RW1	STD-D3S RW2	STD-D3S RW3	STD-D3S SRO1	STD-D3S SRO2	STD-D3S SRO3
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	2-fach	3-fach
Art.-Nr.	6120073	6120103	6120123	6120079	6120109	6120129

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Blindabdeckung, 1 Modul	Überspannungsschutz-Modul
Typ	STD-D3S MZGN1	STD-D3S MZGN2	STD-D3S MZGN3	LP 45	ÜSM-A-4
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	akustisch
Art.-Nr.	6120077	6120107	6120127	7407584	5092472

Geräteeinbau Datentechnik

	Antennendose, 1 Modul, TV/Radio/SAT, Einzeldose	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-Charger, 1 Modul, 2 USB-Buchsen, max. 2,1 A Ladestrom
Typ	ANT-3SD RW1	MTS-2R F RW1	MTS-VGA F RW1	MTS-HD F RW1	MTS-U3A F RW1	MTG-2UC2.1 RW1
Art.-Nr.	6105282	6105078	6104670	6104838	6104934	6105300

	Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 5e, geschirmt	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6, geschirmt	Datenanschlussmodul RJ45, Kat. 6a, geschirmt
Typ	DTS-2RM RW1	ASM-C5	ASM-C5 G	ASM-C6	ASM-C6 G	ASM-C6A G
Art.-Nr.	6119298	6117337	6117325	6117341	6117329	6117346

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Einbaugeräte-Katalog.

Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Online-Katalog.

Aufstockhilfen für Unterflurdose UZD250-3

	Aufstockhilfe auf Estrichhöhe 115-170 mm	Aufstockhilfe auf Estrichhöhe 165-220 mm
Typ	ASH250-3 B115170	ASH250-3 B165220
Ausführung	Stahl, bandverzinkt	Stahl, bandverzinkt
Art.-Nr.	7410142	7410148

Zubehör für Kassetten mit Tubus

	Tubus für runde und quadratische Kassetten	Tubus für runde und quadratische Kassetten, mit Griffbügel
Typ	TUK2 V	TUK2 GV
Ausführung	Abdeckung aus V2A	Abdeckung aus V2A
Art.-Nr.	7428141	7428140

Nivelliereinheiten für Kassetten

	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück
Typ	RK NEV2 110	RK NEV2 150
Höhe	110 mm	150 mm
Nivellierbereich	140–190 mm	180–230 mm
Art.-Nr.	7405815	7405816