Technisches Datenblatt

Längsverbinder Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5328209

- mit 4 Sechskantschrauben M6 x 10
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)




St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5328209
Typ	237 N FT
Bezeichnung 1	Verbindungsmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,56 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1896 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Technisches Datenblatt

Längsverbinder Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5328209

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.	10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.	8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max.	10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min.	8 mm
Zwischenplatte	nein