
# Technisches Datenblatt

## T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt FT

## Artikelnummer: 5311209

• mit 3 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)



| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5311209 |
| Typ | 247 8-10 FT |
| Bezeichnung 1 | T-Verbinder |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 10,934 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3008 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt FT

## Artikelnummer: 5311209

### Abmessungen






### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | T-Verbinder |
| Blitzstromtragfähigkeit | N/50 kA |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Zwischenplatte | nein |